

XERADUR® 2

Best ceramic coatings*



- Ein- oder zweischichtiges System auf Xerogel-Basis mit hervorragenden Ergebnissen im Hühnerflügel- und Eiertest, sowie konstanter Leistung beim Tomaten- und Schweinefleisch-Test
- Durch die signifikante Verbesserung der Formulierung weist XERADUR® 2 keinerlei Rissbildung bei schnellen Temperaturwechseln auf
- Sehr gute Abrasions- und Korrosionsbeständigkeit
- Konstanter Antihaft-Effekt auch nach starker Hitzebelastung

*gem. ILAG Testmethode



Noch nie zeigte eine keramische Beschichtung eine bessere Performance

Mit der Weiterentwicklung zur nächsten Generation von ILAG CERAMIC® konnten wir viele typische Schwachstellen von keramischen Beschichtungen ausmerzen.

XERADUR® 2 konnte ihre herausragenden Eigenschaften in zahlreichen Tests nachweisen, z.B. im Hühnerflügel-Test*:



*In Soja-Sauce marinierte Hühnerflügel werden 5 Minuten auf jeder Seite (insgesamt 10 Minuten) bei 220-250 ° C gebraten. Anschliessend wird die Pfanne von Hand gespült. Diese Testprozedur wird 20 Mal wiederholt.