

# XERADUR® 2

## Best ceramic coatings\*



- Ein- oder zweischichtiges System auf Xerogel-Basis mit hervorragenden Ergebnissen im Hühnerflügel- und Eiertest, sowie konstanter Leistung beim Tomaten- und Schweinefleisch-Test
- Durch die signifikante Verbesserung der Formulierung weist XERADUR® 2 keinerlei Rissbildung bei schnellen Temperaturwechseln auf
- Sehr gute Abrasions- und Korrosionsbeständigkeit
- Konstanter Antihafteffekt auch nach starker Hitzebelastung

\*gem. ILAG Testmethode



# Noch nie zeigte eine keramische Beschichtung eine bessere Performance

Mit der Weiterentwicklung zur nächsten Generation von ILAG CERAMIC® konnten wir viele typische Schwachstellen von keramischen Beschichtungen ausmerzen.

**XERADUR® 2** konnte ihre herausragenden Eigenschaften in zahlreichen Tests nachweisen, z.B. im Hühnerflügel-Test\*:




deutliche Verfärbungen  
und Rückstände

praktisch **keine Verfärbungen**  
oder Rückstände

**Verbesserte Fleckenbeständigkeit**



deutlich sichtbare Risse  
(mikroskopische Darstellung)



**keine Risse**  
(mikroskopische Darstellung)

**Verbesserte Resistenz gegen Rissbildung**

\*In Soja-Sauce marinierte Hühnerflügel werden 5 Minuten auf jeder Seite (insgesamt 10 Minuten) bei 220-250 ° C gebraten. Anschliessend wird die Pfanne von Hand gespült. Diese Testprozedur wird 20 Mal wiederholt.